

## Handdruckpistole HDP 900

### ANWENDUNGSGEBIET

Die Handdruckpistole **HDP 900** wird zur Dosierung von 900 g-Doppelkammer(Tandem)kartuschen **COSMOFEN DUO**, **COSMOFEN AL** und **COSMOPUR 870**, mit Statikvermischung bei Verwendung „Statikmischer W“, in Fachbetrieben eingesetzt.




### HINWEISE

Um die Leichtgängigkeit der Förderstangen zu gewährleisten, müssen diese regelmäßig gefettet werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Förderplatten niveaugleich mit den Förderstangen fest verschraubt sind.

**Handdruckpistole HDP 900**

BAUTEILZEICHNUNG



ERSATZTEILE

900.0002	Feder Entspannshebel
900.0003	Entspannshebel
900.0004	Förderstangenfeder
900.0015	Schraubenmutter Förderstange M8
900.4005	Zinkkopf
900.4018	Schraubenmutter M6
900.4029	Schraube M6x20 mm, Sechskantkopf
900.4034	Handgriff komplett
900.4035	Druckplatte
900.4313	Förderstange
900.4314	Angetriebener Pressstab
900.4315	Stangenverstärkung
900.4394	Kartuschen-Förderplatte
900.4395	Komplette Kartuschaufnahme

*Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.*

Diese Unterlage ersetzt frühere Ausgaben